


Kit multiposizioni DPVU-12/16

Codice prodotto: 161194

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12/16
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	35 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale flangia	Lega di alluminio battuto
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato
Materiale perno di adattamento cilindrico	Acciaio Galvanizzato