

Connettore angolare PEV-1/4-A-WD

Codice prodotto: 161209

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina angolare
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)