

Silenziatore UC-M7

Codice prodotto: 161418

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	1
Pressione d'esercizio	0 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata in atmosfera	800 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Suono del livello di pressione	58 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso prodotto	1.2 g
Attacco pneumatico	M7
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Materiale del perno a vite	PE
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)