

Fissaggio a piedini HZF-40

Codice prodotto: 161808

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	142 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio galvanizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato