

Fissaggio a flangia FZF-63

Codice prodotto: 161817

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	63
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	299 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato