

# Connettore angolare MPPE-3-B

Codice prodotto: 161839

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza del collegamento	500
Tipo di montaggio	Tramite ghiera
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	65 g
Collegamento elettrico	A 8 poli Connettore femmina angolare Saldabile
Intervallo di tensione d'esercizio DC	60 V
Corrente ammissibile per il carico	5 A
Raccordo pressacavo	Pg 9
Diametro cavo ammesso	6 mm...8 mm
Sezione del conduttore	0.75 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-30 °C...95 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale ghiera	PA
Materiale del contatto elettrico	Rame Stagnato