


Valvola di inserimento PVEL-P-124-HP7

Codice prodotto: 1629205

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	L
Dimensione nominale DN	54
Design	Saracinesca a pistone
Tipo di azionamento	Pneumatico
Principio di tenuta	Morbido
Funzione aria di scarico	Senza opzione di controllo del flusso
Tipo di reset	Molla meccanica
Tipo di pilotaggio	Diretto
Funzione valvola	3/2 vie, chiusa, monostabile
Pressione d'esercizio	0 MPa...4.2 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...42 bar
Pressione pilotaggio	9 bar...42 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura del fluido	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	In conformità con la Direttiva UE apparecchi a pressione secondo i regolamenti del Regno Unito per apparecchiature a pressione
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	7250 g
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/2
Attacco dell'aria pilotaggio 12	G1/4
Aria di pilotaggio	Esterni
Materiale spola	Lega di alluminio battuto
Materiale guarnizioni	NBR PE

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto