

Sottobase PAML-CP-186-HP3-G2

Codice prodotto: 1629298

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	186
Dimensione nominale DN	54
Serie	L
Pressione d'esercizio	0 MPa...5 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...50 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso prodotto	4400 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G2
Collegamento pneumatico, porta 2	G2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale viti	Acciaio inossidabile