

**Sottobase
PAML-CP-186-HP3-G212**

Codice prodotto: 1629299

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione | 186 |
| Dimensione nominale DN | 54 |
| Serie | L |
| Pressione d'esercizio | 0 MPa...5 MPa |
| Pressione di lavoro | 0 bar...50 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -10 °C...60 °C |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura del fluido | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 4900 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G2 1/2 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G2 1/2 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale sottobase | Lega di alluminio battuto |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale viti | Acciaio inossidabile |