

Dispositivo a ruota libera FLSM-40-R

Codice prodotto: 164238

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Direzione di rotazione	Rotazione in senso orario
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza teorica a 6 bar	19.98 Nm
Peso prodotto	2350 g
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Materiale manicotto	Acciaio temprato
Materiale albero	Acciaio temprato