

Connettore angolare PEV-1/4-WD-LED-24

Codice prodotto: 164274

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 175301-803
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo LED verde
Tipo di montaggio	Serrato a vite
Uscita del cavo	Inclinato
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento tipo A in base alla EN 175301-803
Collegamento elettrico 1, numero di poli	4
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	4
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Vite centrale M3
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico 2, del connettore	Morsetto a vite
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	5
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	5
Intervallo di tensione d'esercizio DC	15 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	8 A
Raccordo pressacavo	Pg11
Diametro cavo ammesso	4,5 mm...11 mm
Sezione del conduttore	0,25 mm ² ...1,5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Nota sulla temperatura ambiente	Prendere nota del declassamento
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA6
Colore corpo	Trasparente

Caratteristica	Valore
Materiale del contatto elettrico	Ottone Nichelato Stagnato