

Blocco di collegamento CPE18-PRSG-2

Codice prodotto: 164970

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	2
Pressione di scoppio	3 MPa 30 bar 435 psi
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	170 g
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante Con guida DIN
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Rinforzato con PA