

Cavo a fibre ottiche SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Codice prodotto: 165357

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Metodo di misurazione	Sensore a sbarramento Cavo a fibre ottiche
Temperatura ambiente	-20 °C...160 °C
Dimensione	M4
Peso prodotto	46 g
Materiale corpo	Ottone Cromato
Limite superiore campo di regolazione	280 mm
Temperatura ambiente con installazione in movimento	-20 °C...120 °C
Grado di protezione	IP54
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L