

Calotta di copertura ISK-M12

Codice prodotto: 165592

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	5 g
Dimensioni del pacchetto	10
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA