



Pressostato PEV-1/4-B-CT

Codice prodotto: 165869

FESTO

Connettore femmina del dispositivo compreso nella fornitura.
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2010.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Omologazione | CCC |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Valore di misura | Pressione relativa |
| Procedimento di misurazione | Trasduttore di pressione pneumo-elettrico |
| Pressione di esercizio | 1 ... 12 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata Acqua Olio minerale |
| Temperatura del fluido | -20 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Funzione elemento di commutazione | Deviatore |
| Max. frequenza di commutazione | 3 Hz |
| Max. tensione uscita di commutazione CA | 250 V |
| Max. tensione uscita di commutazione CC | 125 V |
| Max. corrente in uscita | 5.000 mA |
| Connessione elettrica | Forma A Connettore a norme DIN 43650 forma costruttiva quadrata |
| Tipo fissaggio | con foro passante |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Attacco pneumatico | G1/4 |
| Peso | 220 g |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Indicatore stato di commutazione | LED giallo |
| Intervallo di regolazione valori di soglia | 1 ... 12 bar |
| Grado di protezione | IP65 |