

Blocchetto di connessione DASI-Q11-16-A-SL

Codice prodotto: 1692969

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 16 |
| Progettazione | Per scanalatura a T |
| Per alesaggio | Ø16 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 2.5 g |
| Tipo di montaggio | Serrato nella scanalatura a T Tramite perno filettato Tramite filetto femmina |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale viti | Acciaio Galvanizzato |