


# I/O digitali SPC200-DIO

Codice prodotto: 170179

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione uscite	Elektronica Max. corrente di intervento 2 A Mediante la somma di tutte le uscite
Protezione alimentazione sensori	Elektronica
Tempo di risposta uscita	1,5 ms
Numero uscite digitali	8
Numero ingressi digitali	10
Esecuzione uscite	A norma IEC 61131-2 Logica positiva (PNP) Separazione galvanica
Esecuzione ingressi	A norma IEC 61131-2 Logica positiva (PNP) Senza separazione galvanica
Tempo di antirimbato, ingressi	5 ms
Tensione d'esercizio nominale CC, uscite	24 V
Alimentazione sensore	0,5 A da alimentazione interna
Assorbimento di corrente ingresso	8 mA
Carico di corrente ammissibile per uscita	250 mA
Assorbimento di corrente tipico modulo plug-in	50 mA
Oscillazioni di tensione ammissibili, uscite	+/- 25 %
Peso	62 g
Connessione elettrica, uscite	Morsettiera a 10 poli
Connessione elettrica, ingressi	Morsettiera a 12 poli
Spazio di montaggio	da 3 in su