


# Cavo di collegamento KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Codice prodotto: 170238

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 61076-2-101
Funzioni aggiuntive	Configurazione dei pin specifica del prodotto
Designazione cavo	Con accessori
Frequenza del collegamento	500
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Circolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico 1, numero di poli	4
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	4
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite con 18 mm A/F e zigrinatura longitudinale
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico 2, design	Circolare
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Connettori maschio
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 2, del connettore	M9x0,5
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	7
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	6
Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...50 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	1 A
Immunità alle sovratensioni	2 kV
Schermatura	sì
Lunghezza del cavo	2 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi
Condizioni di test del cavo	Condizioni di test su richiesta
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	75 mm
Diametro cavo	5.6 mm
Struttura del cavo	8 x 0,24 mm <sup>2</sup>

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Sezione nominale conduttore	0.24 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	1
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Colore guaina del cavo	Nero