

Connettore femmina MSSD-C-4P

Codice prodotto: 171157

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	22 g
Collegamento elettrico	A 3 poli Connettore femmina angolare Tipo A Conforme DIN EN 175301-803 Esecuzione quadrata MSC Progettazione quadrata MSN1
Raccordo pressacavo	Pg 9
Diametro cavo	6 mm...8 mm
Sezione nominale conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Plastica
Colore corpo	Nero