

Adattatore a T FB-TA-M12-5POL

Codice prodotto: 171175

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante
Peso prodotto	59 g
Collegamento elettrico	A 5 poli M12x1/M12x1 Connettori a innesto/connettori femmina
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...30 V
Corrente ammissibile per il carico	4 A
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L