

Unità di aspirazione VAS-10-M5-NBR

Codice prodotto: 173440

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	2 mm
Diametro ventosa	10 mm
Diametro effettivo di aspirazione	8 mm
Posizione del collegamento	In alto
Forma ventosa	Rotondo, piatto
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0.07 MPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza di distacco al 70% di vuoto	4.5 N
Forza di tenuta alla pressione nominale	4.5 N
Filettatura	M5
Fissaggio ventosa	M5
Attacco vuoto	M5
Colore	Nero
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	NBR