


# Valvola regolatore di pressione LR-3/8-D-O-MIDI-NPT

Codice prodotto: 173657

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                  | Midi                                                                                                       |
| Serie                                       | D                                                                                                          |
| Pressione d'esercizio                       | 1.6 MPa                                                                                                    |
| Pressione di lavoro                         | 16 bar                                                                                                     |
| Intervallo di regolazione di pressione      | 0.5 bar...12 bar                                                                                           |
| Isteresi di pressione max.                  | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                                             |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gas inerti                                               |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Classe di purezza dell'aria in uscita       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gas inerti                                               |
| Temperatura del fluido                      | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | 3/8 NPT                                                                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2            | 3/8 NPT                                                                                                    |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |