

Combinazione di filtro fine LFMBA-1/8-D-MINI-NPT

Codice prodotto: 173740

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Mini
Serie	D
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	0.01 µm
Efficienza del filtro	99.9999 %
Scarico della condensa	Manuale, monostabile
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione di lavoro	1 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gas inerti
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gas inerti
Temperatura del fluido	1.5 °C...60 °C
Contenuto residuo di olio	0.01 mg/m³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	1/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/8 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale filtro	Fibra di borosilicato
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Materiale della tazza	PC