

Lubrificatore LOE-1/8-D-MINI-NPT

Codice prodotto: 173820

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Capacità di olio max.	45 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione metallica
Pressione d'esercizio	1.6 MPa 232 psi
Pressione di lavoro	16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore	3 l/min
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1300 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	270 g
Tipo di montaggio	Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	1/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/8 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della tazza	PC