

# Lubrificatore LOE-3/4-D-MIDI-NPT

Codice prodotto: 173825

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Capacità di olio max.                                    | 110 cm <sup>3</sup>                                          |
| Tazza di protezione                                      | Tazza di protezione metallica                                |
| Pressione d'esercizio                                    | 1.6 MPa<br>232 psi                                           |
| Pressione di lavoro                                      | 16 bar                                                       |
| Portata minima per il funzionamento del lubrificatore    | 8 l/min                                                      |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 6300 l/min                                                   |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gas inerti |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo              | Funzionamento lubrificato non possibile                      |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura di stoccaggio                                | -10 °C...60 °C                                               |
| Classe di purezza dell'aria in uscita                    | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gas inerti |
| Temperatura del fluido                                   | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Tipo di montaggio                                        | Con accessori                                                |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | 3/4 NPT                                                      |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | 3/4 NPT                                                      |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                    |
| Materiale della tazza                                    | PC                                                           |