


# Flangia oscillante SNC-100

Codice prodotto: 174388

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                               | 100                                                                     |
| Basato su standard                       | ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                   |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                                                          |
| Temperatura ambiente                     | -40 °C...150 °C                                                         |
| Carico max ammissibile                   | 9 kN                                                                    |
| Peso prodotto                            | 867 g                                                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                               |
| Materiale del fissaggio                  | Alluminio pressofuso                                                    |
| Materiale del perno                      | Acciaio<br>Galvanizzato                                                 |
| Materiale viti                           | Acciaio<br>Galvanizzato                                                 |
| Materiale serratura                      | Acciaio per molle<br>Galvanizzato                                       |