

Perno oscillante ZNCF-100

Codice prodotto: 174416

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	100
Basato su standard	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	2254 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Fusione di acciaio inossidabile
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato