

Kit multiposizioni DPNC-125

Codice prodotto: 174424

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	125
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	5204 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Lega di alluminio battuto
Materiale perno filettato	Acciaio Galvanizzato
Materiale dado	Acciaio Galvanizzato