

Connettore con cavo KMEB-2-24-5-LED

Codice prodotto: 174845

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	400 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina angolare Tipo C Conforme DIN EN 175301-803
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza del cavo	5 m
Diametro cavo	6.2 mm
Struttura del cavo	3 x 0,75 mm ²
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale corpo	PA POM
Materiale del contatto elettrico	Bronzo