

# Bobina magnetica MSFW-230-50/60-DS-OD

Codice prodotto: 175118

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                        | Valore                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione di montaggio                                | Opzionale                                                                                                       |
| Indicazione della posizione di commutazione           | no                                                                                                              |
| Tempo min. di prelievo                                | 10 ms                                                                                                           |
| Ciclo di lavoro                                       | 100%                                                                                                            |
| Fattore di potenza (cos phi)                          | 0.7                                                                                                             |
| Caratteristiche dati bobina                           | 230 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 9,0 VA, potenza di tenuta 7,0 VA                                    |
| Fluttuazioni di frequenza ammesse                     | +/- 5%                                                                                                          |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | +/- 10 %                                                                                                        |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)       | Conforme Direttiva bassa tensione UE<br>Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Conformità PWIS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                  |
| Grado di protezione                                   | IP65                                                                                                            |
| Temperatura ambiente                                  | -5 °C...40 °C                                                                                                   |
| Coppia di serraggio max. per connettore femmina       | 0.4 Nm                                                                                                          |
| Peso prodotto                                         | 55 g                                                                                                            |
| Collegamento elettrico                                | Tipo A<br>Conforme DIN EN 175301-803                                                                            |
| Tipo di montaggio                                     | Tramite dado zigrinato                                                                                          |
| Nota sui materiali                                    | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                       |
| Materiale della bobina magnetica                      | Duroplast<br>Rame<br>Acciaio                                                                                    |
| Materiale dell'avvolgimento                           | Rame                                                                                                            |