

# Modulo di ingresso CP-E16-M12X2-5POL

Codice prodotto: 175561

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM secondo le istruzioni EX UK Istruzioni RoHS UK
Marchio KC	KC-EMV
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM c UL us - Recognized (OL)
Protezione antideflagrante	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
Categoria ATEX gas	II 3G
Categoria ATEX polvere	II 3D
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tipo di protezione antideflagrante per gas	Ex ec IIC T5 Gc X
Tipo di protezione antideflagrante per polvere	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Temperatura ambiente di esplosione	-5°C <= Ta <= +50°C