

Kit arresto meccanico KSM-10

Codice prodotto: 175835

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	10
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...200 deg
Angolo di oscillazione	200 deg
Posizione di montaggio	Opzionale
Regolazione fine	-5 deg
Design	Leva di arresto
Rilevamento posizione	Senza
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	100 g
Materiale copertura	Rinforzato con PA
Materiale arresti meccanici	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato