

**Giunto**  
**EAMC-40-66-20-24**

Codice prodotto: 176034

**FESTO**



**Foglio dati**

| Caratteristica              | Valore                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Diametro di montaggio 1     | 20 mm                                     |
| Diametro di montaggio 2     | 24 mm                                     |
| Dimensione                  | 40                                        |
| Lunghezza nominale          | 66 mm                                     |
| Posizione di montaggio      | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.  | 6500 1/min                                |
| Conformità PWIS             | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio   | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria  | 0 - 95%                                   |
| Temperatura ambiente        | -25 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa | 42.3 kgmm <sup>2</sup>                    |
| Coppia trasmissibile        | 21 Nm                                     |
| Peso prodotto               | 139 g                                     |
| Nota sui materiali          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |