

Giunto
EAMC-65-90-XX-25

Codice prodotto: 176038

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 2	25 mm
Dimensione	65
Lunghezza nominale	90 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	4500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	417 kgmm ²
Peso prodotto	535 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)