

Kit valvole CPV14-BS-5/3G-1/8

Codice prodotto: 176057

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/3 centri chiusi
porta di lavoro pneumatica	G1/8
Pressione di lavoro	2.5 bar...10 bar
Dimensione nominale	6 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione di scoppio	30 bar
Tempo di spegnimento	30 ms
Tempo di accensione	22 ms
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Resistenza agli urti	30 g/11 ms secondo EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	190 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Zinco pressofuso