

## Fissaggio a piedini CRHNC-32

Codice prodotto: 176937

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                | 32                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Basato su standard                                        | ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                                                            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione                                                                                                                                                                                                           |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                     |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente                                      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso prodotto                                             | 139 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale del fissaggio                                   | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale viti                                            | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                  |