

Fissaggio a piedini CRHNC-125

Codice prodotto: 176943

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione | 125 |
| Basato su standard | ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Peso prodotto | 1920 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale del fissaggio | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale viti | Acciaio inossidabile ad alta lega |