

Distributore multipolare MPV-E/A08-M8

Codice prodotto: 177669

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante Con guida DIN Una delle due:
Peso prodotto	100 g
Sistema di collegamento elettrico I/O	M8 A 3 poli
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...30 V
Corrente max. per posizione plug-in	1 A
Corrente ammissibile per il carico	4 A
Grado di protezione	IP65 In stato assemblato Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA6
Materiale connettore femmina	Ottone