

Connettore con cavo KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Codice prodotto: 177677

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M2,5
Posizione di montaggio	Opzionale
Collegamento elettrico	A 5 poli Connettore femmina angolare Tipo C Conforme DIN EN 175301-803
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza del cavo	0.5 m
Diametro cavo	4.6 mm
Struttura del cavo	3 x 0,5 mm ²
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PU)
Colore guaina del cavo	Nero
Materiale corpo	PA POM
Colore corpo	Trasparente
Materiale del contatto elettrico	Bronzo