

Distributore CQD-12/15/18/22

Codice prodotto: 177717

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	18.6 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	1
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...7 bar
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...15 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura del fluido	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Coppia nominale	2.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 10%
Numero di uscite	4
Numero di linee di alimentazione	1
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	POM