

Tubo in plastica
PQ-PA-22X2X3000

Codice prodotto: 177731

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	22 mm
Diametro interno	18 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-25 °C...75 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.13 kg/m
Colore	Nero
Materiale tubo	PA