

**Tubo**  
**PQ-AL-22X1X3000**

Codice prodotto: 177735

**FESTO**



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Diametro esterno	22 mm
Diametro interno	20 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...15 bar
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-25 °C...75 °C
Temperatura ambiente	-30 °C...75 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.178 kg/m
Colore	Argento
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	Lega di alluminio battuto