

Ammortizzatore paraurti DADP-ES-G6-25

Codice prodotto: 1812550

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	25
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Forza massima di arresto	1100 N
Coppia di serraggio max.	9.9 Nm
Peso prodotto	160 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e bussola di centratura
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale squadretta di arresto	Lega di alluminio battuto Anodizzato