

Pistola di soffiaggio a basso consumo LSP-1/4-C

Codice prodotto: 184318

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione aria di scarico	Soffiaggio dosato
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	120 l/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Suono del livello di pressione	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso prodotto	125 g
Attacco pneumatico	Filetto femmina G1/4
Materiale corpo	Rinforzato con PA6