


Piastra di separazione CPV18-DZPR

Codice prodotto: 184543

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di lavoro	-0.9 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso prodotto	25 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)