

# Azionatore manuale HAB-1/8

Codice prodotto: 184585

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                         | 4.1 mm                                                                                                     |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Funzione valvola                            | Componente scarico                                                                                         |
| Pressione di lavoro                         | 0 bar...10 bar                                                                                             |
| Portata nominale standard, scarico          | 165 l/min                                                                                                  |
| Protezione antideflagrante                  | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)                                         |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura del fluido                      | -20 °C...80 °C                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...80 °C                                                                                             |
| Coppia di serraggio max.                    | 8 Nm                                                                                                       |
| Tipo di montaggio                           | Avvitamento                                                                                                |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | G1/8                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2            | G1/8                                                                                                       |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                             | Lega di alluminio forgiato anodizzato                                                                      |