

# Azionatore manuale HAB-3/8

Codice prodotto: 184587

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore   |
|---|--|
| Dimensione nominale                         | 11 mm  |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale  |
| Funzione valvola                            | Componente scarico   |
| Pressione di lavoro                         | 0 bar...10 bar   |
| Portata nominale standard, scarico          | 165 l/min  |
| Protezione antideflagrante                  | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)   |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura del fluido                      | -20 °C...80 °C   |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...80 °C   |
| Coppia di serraggio max.                    | 35 Nm  |
| Tipo di montaggio                           | Avvitamento  |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | G3/8   |
| Collegamento pneumatico, porta 2            | G3/8   |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale corpo                             | Lega di alluminio forgiato anodizzato  |