


# Modulo di bloccaggio EV-40-5

Codice prodotto: 184857

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Corsa   | 5 mm   |
| Superficie di serraggio                                   | Ø 40   |
| Posizione di montaggio                                    | Opzionale  |
| Funzionamento   | A semplice effetto   |
| Pressione d'esercizio                                     | 0.6 MPa<br>87 psi  |
| Pressione di lavoro                                       | 6 bar  |
| Fluido di lavoro  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]   |
| Conformità PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | I metalli con una frazione massica di rame superiore all'5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine |
| Temperatura ambiente                                      | -10 °C...40 °C   |
| Peso prodotto   | 52 g   |
| Tipo di montaggio   | Con foro passante  |
| Attacco pneumatico  | M3   |
| Materiale corpo   | Alluminio pressofuso   |
| Materiale membrana  | TPE-U(PU)  |