

Connettore femmina NTSD-WD-9

Codice prodotto: 18527

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Tramite ghiera
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	30 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Connettore femmina angolare Morsetto a vite
Intervallo della tensione d'esercizio AC	250 V
Corrente ammissibile per il carico	16 A
Raccordo pressacavo	Pg 9
Diametro cavo ammesso	6 mm...8 mm
Sezione del conduttore	1.5 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	PBT
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame Ottone