

Connettore maschio SEA-GS-M8

Codice prodotto: 18696

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo di montaggio	Tramite bussola filettata
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	9 g
Collegamento elettrico	A 3 poli M8x1 Connettore maschio dritto/connessione saldata
Intervallo di tensione d'esercizio DC	60 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	60 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	3 A
Immunità alle sovratensioni	1,5 kV
Raccordo pressacavo	Pg7
Diametro cavo ammesso	3,5 mm...5 mm
Sezione del conduttore	0,25 mm ²
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale ghiera	Ottone nichelato
Materiale del contatto elettrico	Ottone Bronzo